


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.325

Поддон

Состояние: 21.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.325 - Поддон для одной 482,6 мм (19") крепёжной плоскости

Для фронтального крепления на профильных шинах 482,6 мм (19"). С крышкой и телескопическими направляющими, для хранения документации, инструкций по эксплуатации и малогабаритных деталей.

Функции

Арт. №	DK 5502.325
Описание продукта	Для крепления на 482,6 мм (19") профильные шины спереди. С крышкой и телескопическими направляющими, для хранения документации, инструкций по эксплуатации и малогабаритных деталей. Малогабаритное исполнение в 2 U позволяет монтировать поддон в поворотную раму.
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Полностью смонтирован Предохранительный замок 12321
Глубина в свету	419 мм
Ширина в свету	411 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	7,785 kg
Gross weight	8,195 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Функции

Описание продукта

DK поддон, для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости, 3 U, запираемый, предохранительный замок 12321,