


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5504.790

Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT

Состояние: 21.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5504.790 - Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, IP 55, пустой шкаф

TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. Без 19" внутреннего монтажа в качестве пустого шкафа для индивидуального оборудования, в различных типоразмерах и со степенью защиты до IP 55.

Функции

| | |
|-------------------|---|
| Арт. № | DK 5504.790 |
| Материал | Листовая сталь Алюминий |
| Поверхность | Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: грунтовка Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие |
| General colour | RAL 7035 |
| Цвет | Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035 |
| Комплект поставки | Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью Алюминиевая обзорная дверь спереди (180°) Стальная дверь сзади, шарниры 180° Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E Потолочная панель, цельная, закрытая Поддон и панель основания, секционная, закрытая Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для панелей основания (прилагаются) Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются) 12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются) 50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются) IPPC-паллета |
| Размер | Ширина: 800 мм Высота: 1.200 мм Глубина: 1.000 мм |

Функции

| | |
|---------------------------------------|--|
| Design doors | закрытый, IP 55 |
| Исполнение 19" плоскости (плоскостей) | без 19" внутреннего оборудования |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 55 только в сочетании с уплотнением для соединения в линейку или боковыми стенками на винтах |
| Указание | В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая Для шкафов с высотой и глубиной 2000 x 1200 мм / 2200 x 1000 мм / 2200 x 1200 мм соответствующие боковые стенки доступны опционально и поставляются смонтированными на шкаф |
| Основной материал | Алюминий |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 82 kg |
| Gross weight | 86,2 kg |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Описание продукта | TS IT, без 19" внутреннего оборудования, обзорная дверь, ШВГ 800 x 1200 x 1000 мм, 24 U, IP 55 |

Одобрения

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
| Сертификаты | Поверхность Степень защиты |
| Объяснения | Декларация о соответствии |