

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5505.181

**Сетевые шкафы/шкафы для
серверов TS IT**

Состояние: 01.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5505.181 - Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с вентилируемой дверью, с 19" монтажными рамами

TS IT, с вентиляцией, для системы контроля микроклимата помещения. 19" монтаж с 19" монтажными рамами, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.

ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 5505.181
Материал	Листовая сталь Алюминий
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: грунтовка Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035 Внутренний монтаж, вентиляционная решетка спереди: RAL 9005

ФУНКЦИИ

Комплект поставки	Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью Дверь из алюминия и стали спереди, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180° Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E Две 482,6 мм (19") монтажные рамы, спереди и сзади, с регулировкой по глубине Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется. Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются) 12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются) 50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются) IPPC-паллета Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели Стальная дверь сзади, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), двусторонняя, шарниры 180°
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 1.800 мм Глубина: 800 мм
Единиц высоты	38 U
Единиц высоты	38 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади	147 мм / 105 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	545 мм
Design doors	с вентиляцией
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)	Монтажная рама, 482,6 мм (19")
Нагрузочная способность	15 000 Н

ФУНКЦИИ

Указание	В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал	Алюминий
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	83.6
Gross weight	88
EAN	4028177705944
E-Number Sweden	E7239917
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии