


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5508.110

Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT

Состояние: 21.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5508.110 - Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с вентилируемой дверью, с 19" профильными шинами

TS IT, с вентиляцией, для системы контроля микроклимата помещения. 19" монтаж с 19" профильными шинами, с регулировкой по глубине, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.



Функции

Арт. №	DK 5508.110
Материал	Листовая сталь Алюминий
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: грунтовка Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035 Внутренний монтаж, вентиляционная решетка спереди: RAL 9005

Функции

Комплект поставки	<p>Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью</p> <p>Дверь из алюминия и стали спереди, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°</p> <p>Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E</p> <p>Два 482,6 мм (19") крепежных профиля спереди и сзади, монтаж на направляющих по глубине с помощью быстродействующих креплений</p> <p>Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.</p> <p>Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)</p> <p>12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)</p> <p>50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)</p> <p>IPPC-паллета</p> <p>Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели</p> <p>Стальная дверь сзади, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), двустворчатая, шарниры 180°</p>
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты	42 U
Единиц высоты	42 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади	84 мм / 168 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	745 мм
Design doors	с вентиляцией
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)	Профильные шины, 482,6 мм (19")
Нагрузочная способность	15 000 Н

Функции

Указание	В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	82,5 kg
Gross weight	86,8 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	TS IT, 19" профильные шины, с вентиляцией, ШВГ 600 x 2000 x 1000 мм, 42 U

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии