


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5509.131

Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT

Состояние: 07.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5509.131 - Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, IP 55, с 19" монтажными рамами

TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. 19" монтаж с 19" монтажными рамами, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах, степень защиты до IP 55.

Функции

| | |
|----------------|--|
| Арт. № | DK 5509.131 |
| Материал | Листовая сталь Алюминий Алюминиевая обзорная дверь с защитным стеклом, 3 мм |
| Поверхность | Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: грунтовка Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие |
| General colour | RAL 7035 |
| Цвет | Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035 Внутренний монтаж: RAL 9005 |

Функции

| | |
|--|--|
| Комплект поставки | Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180° Стальная дверь сзади, шарниры 180° Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E Потолочная панель, цельная, закрытая Поддон и панель основания, секционная, закрытая Две 482,6 мм (19") монтажные рамы, спереди и сзади, с регулировкой по глубине Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для панелей основания (прилагаются) Комплекующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются) 12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются) 50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются) IPPC-паллета |
| Размер | Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 1.000 мм |
| Единиц высоты | 42 U |
| Единиц высоты | 42 U |
| Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади | 87 мм / 165 мм |
| Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки) | 745 мм |
| Design doors | закрытый, IP 55 |
| Исполнение 19" плоскости (плоскостей) | Монтажная рама, 482,6 мм (19") |
| Нагрузочная способность | 15 000 Н |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 55 только в сочетании с уплотнением для соединения в линейку или боковыми стенками на винтах |

Функции

| | |
|-------------------|--|
| Указание | В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая Для шкафов с высотой и глубиной 2000 x 1200 мм / 2200 x 1000 мм / 2200 x 1200 мм соответствующие боковые стенки доступны опционально и поставляются смонтированными на шкаф |
| Основной материал | Алюминий |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 128 kg |
| Gross weight | 134,8 kg |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Описание продукта | TS IT, 19" монтажная рама, обзорная дверь, ШВГ 800 x 2000 x 1000 мм, 42 U, IP 55 |

Одобрения

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
| Сертификаты | Поверхность Степень защиты |
| Объяснения | Декларация о соответствии |