


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5510.131

Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT

Состояние: 14.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5510.131 - Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, IP 55, с 19" монтажными рамами

TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. 19" монтаж с 19" монтажными рамами, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах, степень защиты до IP 55.

Функции

Арт. №	DK 5510.131
Материал	Листовая сталь Алюминий Алюминиевая обзорная дверь с защитным стеклом, 3 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: грунтовка Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035 Внутренний монтаж: RAL 9005

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180° Стальная дверь сзади, шарниры 180° Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E Потолочная панель, цельная, закрытая Поддон и панель основания, секционная, закрытая Две 482,6 мм (19") монтажные рамы, спереди и сзади, с регулировкой по глубине Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для панелей основания (прилагаются) Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются) 12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются) 50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются) IPPC-паллета
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 1.200 мм
Единиц высоты	42 U
Единиц высоты	42 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади	144 мм / 308 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	745 мм
Design doors	закрытый, IP 55
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)	Монтажная рама, 482,6 мм (19")
Нагрузочная способность	15 000 Н
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55 только в сочетании с уплотнением для соединения в линейку или боковыми стенками на винтах

Функции

Указание	В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая Для шкафов с высотой и глубиной 2000 x 1200 мм / 2200 x 1000 мм / 2200 x 1200 мм соответствующие боковые стенки доступны опционально и поставляются смонтированными на шкаф
Основной материал	Алюминий
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	110 kg
Gross weight	117,2 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	TS IT, 19" монтажная рама, обзорная дверь, ШВГ 600 x 2000 x 1200 мм, 42 U, IP 55

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность Степень защиты
Объяснения	Декларация о соответствии