


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5512.120

Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5512.120 - Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, с 19" профильными шинами

TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. 19" монтаж с 19" профильными шинами, с регулировкой по глубине, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.



Функции

Арт. №	DK 5512.120
Материал	Листовая сталь Алюминий Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: грунтовка Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035 Внутренний монтаж: RAL 9005

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180° Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E Два 482,6 мм (19") крепежных профиля спереди и сзади, монтаж на направляющих по глубине с помощью быстросействующих креплений Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется. Комплекующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются) 12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются) 50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются) IPPC-паллета Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели Стальная дверь сзади, закрытая, двустворчатая, шарниры 180°
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.200 мм Глубина: 800 мм
Единиц высоты	47 U
Единиц высоты	47 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади	147 мм / 105 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	545 мм
Design doors	закрытая
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)	Профильные шины, 482,6 мм (19")
Нагрузочная способность	15 000 Н

Функции

Указание	В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	106.2
Gross weight	111.8
EAN	4028177678583
E-Number Sweden	E7239546
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии