

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5512.151

## Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT

Состояние: 04.03.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5512.151 - Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, смонтированные, с 19" монтажными рамами

TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. Практичное оснащение и предварительный монтаж. 19" монтаж с 19" монтажными рамами, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.

## Функции

|                |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №         | DK 5512.151                                                                                                                                                                                                                |
| Материал       | Листовая сталь<br>Алюминий<br>Угловой элемент цоколя: листовая сталь<br>Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь<br>Угловая и соединительная заглушка: пластик<br>Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм |
| Поверхность    | Каркас шкафа: грунтовка<br>Внутренний монтаж: грунтовка<br>Двери, крыша и боковые стенки: грунтовка и порошковое покрытие                                                                                                  |
| General colour | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                   |
| Цвет           | Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035<br>Внутренний монтаж, цоколь: RAL 9005                                                                                                                                             |

# Функции

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплект поставки | <p>Каркас шкафа TS 8 с дверями, потолочной панелью и боковыми стенками</p> <p>Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°</p> <p>Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E</p> <p>Две 482,6 мм (19") монтажные рамы, спереди и сзади, с регулировкой по глубине</p> <p>Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.</p> <p>Комплекующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления, смонтированы</p> <p>12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)</p> <p>50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)</p> <p>Уголок для крепления панелей основания</p> <p>Модуль панели основания спереди смонтирован как декоративная панель</p> <p>Система цоколей VX, 100 мм, с вентиляцией</p> <p>Угловые элементы и панели, боковые, на винтах</p> <p>Панели цоколя передние и задние, угловые и промежуточные заглушки прилагаются</p> <p>Боковые стенки, цельные, на замках</p> <p>4 регулировочных ножки M12 вкл. цокольный адаптер (прилагаются)</p> <p>4 шт. кабельные шины (Т-образные зубцы) для внешнего монтажного уровня, по глубине шкафа (прилагаются)</p> <p>10 кабельных органайзеров, металл, 125 x 65 мм (прилагаются)</p> <p>IPPC-паллета</p> <p>Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели</p> <p>Стальная дверь сзади, закрытая, двустворчатая, шарниры 180°</p> |
| Размер            | <p>Ширина: 800 мм</p> <p>Высота: 2.200 мм</p> <p>Глубина: 800 мм</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Единиц высоты     | 47 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Единиц высоты     | 47 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Функции

|                                                                      |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота вкл. цоколь                                                   | 2 300 мм                                                                                            |
| Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади | 147 мм / 105 мм                                                                                     |
| Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)                  | 545 мм                                                                                              |
| Исполнение 19" плоскости (плоскостей)                                | Монтажная рама, 482,6 мм (19")                                                                      |
| Нагрузочная способность                                              | 15 000 Н                                                                                            |
| Указание                                                             | В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая |
| Основной материал                                                    | Листовая сталь                                                                                      |
| Упаковка                                                             | 1 шт.                                                                                               |
| Вес нетто                                                            | 161,9 kg                                                                                            |
| Gross weight                                                         | 170,4 kg                                                                                            |
| Код ТНВЭД                                                            | 94032080                                                                                            |
| ETIM 9                                                               | EC002499                                                                                            |
| ECLASS 8.0                                                           | 27180207                                                                                            |
| Описание продукта                                                    | TS IT, 19" монтажная рама, обзорная дверь, ШВГ 800 x 2200 x 800 мм, 47 U, смонтированная            |

## Одобрения

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Одобрения   | UL + C-UL (listed)        |
| Сертификаты | Поверхность               |
| Объяснения  | Декларация о соответствии |