Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5514.110

Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT

Состояние: 16.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 5514.110 - Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с вентилируемой дверью, с 19" профильными шинами

TS IT, с вентиляцией, для системы контроля микроклимата помещения. 19" монтаж с 19" профильными шинами, с регулировкой по глубине, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.



Функции

Арт. №	DK 5514.110
Материал	Листовая сталь
	Алюминий
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка
	Внутренний монтаж: грунтовка
	Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
	Внутренний монтаж, вентиляционная решетка спереди
	RAL 9005

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
	Дверь из алюминия и стали спереди, с вентиляцией (доля
	площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180° Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный
	полуцилиндр и предохранительный замок 3524 Е
	Два 482,6 мм (19") крепежных профиля спереди и сзади,
	монтаж на направляющих по глубине с помощью
	быстродействующих креплений
	Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели
	выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной
	вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.
	Комплектующие для выравнивания потенциалов с
	центральной точкой заземления (прилагаются)
	12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
	50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием
	(прилагаются)
	ІРРС-паллета
	Потолочная панель секционная съемная, с боковыми
	кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для
	вентиляторной панели
	Стальная дверь сзади, с вентиляцией (доля площади
	отверстий перфорации ок. 85 %), двустворчатая, шарниры 180°
Размер	Ширина: 800 мм
	Высота: 2.200 мм
	Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты	47 U
Единиц высоты	47 U
Свободное монтажное	87 мм / 165 мм
пространство перед 19"	
плоскостью, спереди/сзади	
Расстояние между плоскостями	745 мм
(в состоянии поставки)	
Исполнение 19" плоскости	Профильные шины, 482,6 мм (19")
(плоскостей)	

© Rittal 2025 3

Функции

Указание	В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	95
Gross weight	101
EAN	4028177678163
E-Number Sweden	E7239553
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025