

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5514.130**

**Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT**

Состояние: 04.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5514.130 - Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, IP 55, с 19" профильными шинами

TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. 19" монтаж с 19" профильными шинами, с регулировкой по глубине, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах, степень защиты до IP 55.

## Функции

Арт. №	DK 5514.130
Материал	Листовая сталь Алюминиевая обзорная дверь с защитным стеклом, 3 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: грунтовка Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035 Внутренний монтаж: RAL 9005
Комплект поставки	Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью 12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются) 50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются) Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180° Стальная дверь сзади, шарниры 180° Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E Поддон и панель основания, секционная, закрытая Потолочная панель, цельная, закрытая
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.200 мм Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты	47 U
Единиц высоты	47 U

## Функции

Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	745 мм
Нагрузочная способность	15 000 Н
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Указание к арт. №	Необходимо заказать при отдельной установке шкафа со смонтированными боковыми стенками на винтах
Указание	В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал	Алюминий
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	126,7 kg
Gross weight	139 kg
Код ТНВЭД	94032080
ECLASS 8.0	27180207

## Одобрения

Сертификаты	Степень защиты
-------------	----------------