



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5514.181

Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT

Состояние: 22.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5514.181 - Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с вентилируемой дверью, с 19" монтажными рамами

TS IT, с вентиляцией, для системы контроля микроклимата помещения. 19" монтаж с 19" монтажными рамами, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.

Функции

| | |
|----------------|---|
| Арт. № | DK 5514.181 |
| Материал | Листовая сталь Алюминий |
| Поверхность | Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: грунтовка Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие |
| General colour | RAL 7035 |
| Цвет | Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035 Внутренний монтаж, вентиляционная решетка спереди: RAL 9005 |

Функции

| | |
|--|---|
| Комплект поставки | <p>Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью</p> <p>Дверь из алюминия и стали спереди, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°</p> <p>Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E</p> <p>Две 482,6 мм (19") монтажные рамы, спереди и сзади, с регулировкой по глубине</p> <p>Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.</p> <p>Комплекующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)</p> <p>12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)</p> <p>50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)</p> <p>IPPC-паллета</p> <p>Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели</p> <p>Стальная дверь сзади, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), двустворчатая, шарниры 180°</p> |
| Размер | <p>Ширина: 800 мм</p> <p>Высота: 2.200 мм</p> <p>Глубина: 1.000 мм</p> |
| Единиц высоты | 47 U |
| Единиц высоты | 47 U |
| Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади | 87 мм / 165 мм |
| Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки) | 745 мм |
| Design doors | с вентиляцией |
| Исполнение 19" плоскости (плоскостей) | Монтажная рама, 482,6 мм (19") |
| Нагрузочная способность | 15 000 Н |

Функции

| | |
|-------------------|---|
| Указание | В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая |
| Основной материал | Алюминий |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 96,7 kg |
| Gross weight | 101,8 kg |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Описание продукта | TS IT, 19" монтажная рама, с вентиляцией, ШВГ 800 x 2200 x 1000 мм, 47 U |

Одобрения

| | |
|-------------|---------------------------|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
| Сертификаты | Поверхность |
| Объяснения | Декларация о соответствии |