Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5516.151

Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT

Состояние: 10.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 5516.151 - Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, смонтированные, с 19" монтажными рамами

TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. Практичное оснащение и предварительный монтаж. 19" монтаж с 19" монтажными рамами, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.

Функции

Арт. №	DK 5516.151
Материал	Листовая сталь
	Алюминий
	Угловой элемент цоколя: листовая сталь
	Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь
	Угловая и соединительная заглушка: пластик
	Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка
	Внутренний монтаж: грунтовка
	Двери, крыша и боковые стенки: грунтовка и порошковое
	покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
	Внутренний монтаж, цоколь: RAL 9005

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа TS 8 с дверями, потолочной панелью и боковыми стенками
	Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
	Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный
	полуцилиндр и предохранительный замок 3524 Е
	Две 482,6 мм (19") монтажные рамы, спереди и сзади, с
	две 402,0 мм (19) монтажные рамы, спереди и сзади, с регулировкой по глубине
	Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели
	выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной
	вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не
	требуется.
	Комплектующие для выравнивания потенциалов с
	центральной точкой заземления, смонтированы
	12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
	50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием
	(прилагаются)
	Уголок для крепления панелей основания
	Модуль панели основания спереди смонтирован как
	декоративная панель
	Система цоколей VX, 100 мм, с вентиляцией
	Угловые элементы и панели, боковые, на винтах
	Панели цоколя передние и задние, угловые и промежуточные
	заглушки прилагаются
	Боковые стенки, цельные, на замках
	4 регулировочных ножки M12 вкл. цокольный адаптер
	(прилагаются)
	4 шт. кабельные шины (Т-образные зубцы) для внешнего
	монтажного уровня, по глубине шкафа (прилагаются)
	10 кабельных органайзеров, металл, 125 x 65 мм
	(прилагаются)
	IPPC-паллета
	Потолочная панель секционная съемная, с боковыми
	кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для
	вентиляторной панели
	Стальная дверь сзади, закрытая, двустворчатая, шарниры 180°
Размер	Ширина: 800 мм
	Высота: 2.200 мм
	Глубина: 1.200 мм
Единиц высоты	47 U
	47 U

© Rittal 2025 3

Функции

2 300 мм
147 мм / 305 мм
745 мм
Монтажная рама, 482,6 мм (19")
15 000 H
В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Листовая сталь
1 шт.
187
202
4028177706347
E7239909
EC002499
27180207

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 4