


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5525.120

# Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT

Состояние: 15.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5525.120 - Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, с 19" профильными шинами

TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. 19" монтаж с 19" профильными шинами, с регулировкой по глубине, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.



## Функции

Арт. №	DK 5525.120
Материал	Листовая сталь Алюминий Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: грунтовка Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035 Внутренний монтаж: RAL 9005

# Функции

Комплект поставки	<p>Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью</p> <p>Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°</p> <p>Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E</p> <p>Два 482,6 мм (19") крепежных профиля спереди и сзади, монтаж на направляющих по глубине с помощью быстросействующих креплений</p> <p>Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.</p> <p>Комплекующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)</p> <p>12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)</p> <p>50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)</p> <p>IPPC-паллета</p> <p>Потолочная панель секционная съемная, для ввода кабеля сзади, поперек и закрытым вырезом для вентиляторной панели</p> <p>Стальная дверь сзади, шарниры 180°</p>
Размер	<p>Ширина: 600 мм</p> <p>Высота: 800 мм</p> <p>Глубина: 600 мм</p>
Единиц высоты	15 U
Единиц высоты	15 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади	84 мм / 168 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	345 мм
Design doors	закрытая
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)	Профильные шины, 482,6 мм (19")
Нагрузочная способность	15 000 Н

## Функции

Указание	В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	45,6 kg
Gross weight	46,6 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	TS IT, 19" профильные шины, обзорная дверь, ШВГ 600 x 800 x 600 мм, 15 U

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии