Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5526.131

Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 5526.131 - Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, IP 55, с 19" монтажными рамами

TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. 19" монтаж с 19" монтажными рамами, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах, степень защиты до IP 55.

Функции

Арт. №	DK 5526.131
Материал	Листовая сталь
	Алюминий
	Алюминиевая обзорная дверь с защитным стеклом, 3 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка
	Внутренний монтаж: грунтовка
	Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
	Внутренний монтаж: RAL 9005
	Engipennia Montax. 10 L 2000

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
	Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
	Стальная дверь сзади, шарниры 180°
	Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный
	полуцилиндр и предохранительный замок 3524 Е
	Потолочная панель, цельная, закрытая
	Поддон и панель основания, секционная, закрытая
	Две 482,6 мм (19") монтажные рамы, спереди и сзади, с регулировкой по глубине
	Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для панелей основания (прилагаются)
	Комплектующие для выравнивания потенциалов с
	центральной точкой заземления (прилагаются)
	12 х 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
	50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием
	(прилагаются)
	ІРРС-паллета
Dogge	
Размер	Ширина: 600 мм Высата: 1 200 мм
	Высота: 1.200 мм
	Глубина: 600 мм
Единиц высоты	24 U
Единиц высоты	24 U
Свободное монтажное	84 мм / 168 мм
пространство перед 19"	
плоскостью, спереди/сзади	
Расстояние между плоскостями	345 мм
(в состоянии поставки)	
Design doors	закрытый, IP 55
40"	Монтажная рама, 482,6 мм (19")
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)	Монтажная рама, 402,0 мм (тэ)
	15 000 Н
(плоскостей)	

© Rittal 2025 3

Функции

Указание	В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая Для шкафов с высотой и глубиной 2000 х 1200 мм / 2200 х 1000 мм / 2200 х 1200 мм соответствующие боковые стенки доступны опционально и поставляются смонтированными на шкаф
Основной материал	Алюминий
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	63.8
Gross weight	65.8
EAN	4028177706361
E-Number Sweden	E7239850
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность Степень защиты
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025