

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5526.181

# Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT

Состояние: 06.03.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5526.181 - Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с вентилируемой дверью, с 19" монтажными рамами

TS IT, с вентиляцией, для системы контроля микроклимата помещения. 19" монтаж с 19" монтажными рамами, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.

## Функции

|                |   |
|----------------|---|
| Арт. №         | DK 5526.181   |
| Материал       | Листовая сталь<br>Алюминий  |
| Поверхность    | Каркас шкафа: грунтовка<br>Внутренний монтаж: грунтовка<br>Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие  |
| General colour | RAL 7035  |
| Цвет           | Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035<br>Внутренний монтаж, вентиляционная решетка спереди:<br>RAL 9005 |

## Функции

|  |   |
|--|---|
| Комплект поставки  | <p>Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью</p> <p>Дверь из алюминия и стали спереди, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°</p> <p>Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E</p> <p>Две 482,6 мм (19") монтажные рамы, спереди и сзади, с регулировкой по глубине</p> <p>Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.</p> <p>Комплекующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)</p> <p>12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)</p> <p>50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)</p> <p>IPPC-паллета</p> <p>Потолочная панель секционная съемная, для ввода кабеля сзади, поперек и закрытым вырезом для вентиляторной панели</p> <p>Стальная дверь сзади, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°</p> |
| Размер   | <p>Ширина: 600 мм</p> <p>Высота: 1.200 мм</p> <p>Глубина: 600 мм</p>  |
| Единиц высоты  | 24 U  |
| Единиц высоты  | 24 U  |
| Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади | 84 мм / 168 мм  |
| Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)                  | 345 мм  |
| Design doors   | с вентиляцией   |
| Исполнение 19" плоскости (плоскостей)                                | Монтажная рама, 482,6 мм (19")  |
| Нагрузочная способность  | 15 000 Н  |

## Функции

|                   |   |
|-------------------|---|
| Указание          | В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая |
| Основной материал | Алюминий  |
| Упаковка          | 1 шт.   |
| Вес нетто         | 49,5 kg   |
| Gross weight      | 52 kg   |
| Код ТНВЭД         | 94032080  |
| ETIM 9            | EC002499  |
| ECLASS 8.0        | 27180207  |
| Описание продукта | TS IT, 19" монтажная рама, с вентиляцией, ШВГ 600 x 1200 x 600 мм, 24 U                             |

## Одобрения

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Одобрения   | UL + C-UL (listed)        |
| Сертификаты | Поверхность               |
| Объяснения  | Декларация о соответствии |