



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5528.110**

**Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT**

Состояние: 01.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5528.110 - Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с вентилируемой дверью, с 19" профильными шинами

TS IT, с вентиляцией, для системы контроля микроклимата помещения. 19" монтаж с 19" профильными шинами, с регулировкой по глубине, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.



## ФУНКЦИИ

|                |   |
|----------------|---|
| Арт. №         | DK 5528.110   |
| Материал       | Листовая сталь<br>Алюминий  |
| Поверхность    | Каркас шкафа: грунтовка<br>Внутренний монтаж: грунтовка<br>Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие  |
| General colour | RAL 7035  |
| Цвет           | Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035<br>Внутренний монтаж, вентиляционная решетка спереди:<br>RAL 9005 |

# ФУНКЦИИ

|  |  |
|--|--|
| Комплект поставки  | Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью<br>Дверь из алюминия и стали спереди, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°<br>Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E<br>Два 482,6 мм (19") крепежных профиля спереди и сзади, монтаж на направляющих по глубине с помощью быстродействующих креплений<br>Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.<br>Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)<br>12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)<br>50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)<br>IPPC-паллета<br>Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели<br>Стальная дверь сзади, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), двусторчатая, шарниры 180° |
| Размер   | Ширина: 600 мм<br>Высота: 1.800 мм<br>Глубина: 800 мм  |
| Единиц высоты  | 38 U   |
| Единиц высоты  | 38 U   |
| Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади | 84 мм / 168 мм   |
| Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)                  | 545 мм   |
| Исполнение 19" плоскости (плоскостей)                                | Профильные шины, 482,6 мм (19")  |
| Нагрузочная способность  | 15 000 Н   |

## ФУНКЦИИ

|                   |   |
|-------------------|---|
| Указание          | В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая |
| Основной материал | Листовая сталь  |
| Упаковка          | 1 шт.   |
| Вес нетто         | 74  |
| Gross weight      | 78  |
| EAN               | 4028177703643   |
| E-Number Sweden   | E7239831  |
| ETIM 9            | EC002499  |
| ECLASS 8.0        | 27180207  |

## Одобрения

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Одобрения   | UL + C-UL (listed)        |
| Сертификаты | Поверхность               |
| Объяснения  | Декларация о соответствии |