

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 5540.245 TX Colocation rack

Состояние: 01.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 5540.245 - TX Colocation rack

The world of IT is changing, and the centralisation of IT in large data centres has become a long-term trend. The TX Colo, which is perfectly adapted to use in a large data centre, is our response. Thanks to its forward-thinking configuration, the TX Colo is ready for immediate use to suit your application!



Функции

Арт. №	TX 5540.245
Исполнение	Стандарт
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: окрашенная Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	Enclosure frame and roof: RAL 7035 Дверь: RAL 7035 Ручка и шарниры: RAL 9005

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью Стальная дверь спереди, с вентиляцией, шарниры 130° Rear door made of sheet steel, divided, vented, 130° hinges Lock, front and rear: Comfort handle VX with numerical code Roof plate with cable entry across the full enclosure depth, left and right Divider panel, fitted to the left-hand side of the enclosure 150 mm cable tray, fitted to the rear, right-hand side of the enclosure 10 x captive nuts with screws (enclosed) Комплектующие для заземления (прилагаются отдельно) Профильные шины, 482,6 мм (19") Воздуховодная панель Комплект для соединения (прилагается отдельно)
Толщина материала двери	1,2 мм
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 2.450 мм Глубина: 1.200 мм
Единиц высоты	52 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	745 мм
Distance between mounting levels min	115 мм
Distance between mounting levels max	341 мм
19" крепление	600 mm-wide enclosure with mounting bracket screw-fastened to the frame at the top and bottom
Исполнение	Стандарт
Roof design	Roof plate with cable entry across the full enclosure depth, left and right
Design doors	Двери с вентиляцией
Rear door design	Стальная дверь, с вентиляцией two-piece Доля площади отверстий перфорации ок. 78 %

Функции

Front door design	Стальная дверь, с вентиляцией Дверь из алюминия и листовой стали, с вентиляцией 1-секц. Доля площади отверстий перфорации ок. 78 %
Base design	открытый
Mounting angles position	19" плоскость спереди и сзади
Нагрузочная способность	15 000 N
Указание	В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	125 kg
Gross weight	132 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	TX Colocation server rack, WxHxD: 600x2450x1200 mm, 52 U, vented sheet steel door at the front, vented sheet steel door at the rear, vertically divided, 130° hinges front and rear

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---