## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# TX 5541.220 TX Colocation rack

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### TX 5541.220 - TX Colocation rack

The world of IT is changing, and the centralisation of IT in large data centres has become a long-term trend. The TX Colo, which is perfectly adapted to use in a large data centre, is our response. Thanks to its forward-thinking configuration, the TX Colo is ready for immediate use to suit your application!







#### Функции

Арт. №	TX 5541.220
Исполнение	Стандарт
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка
	Внутренний монтаж: окрашенная
	Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	Enclosure frame and roof: RAL 7035
	Дверь: RAL 7035
	Ручка и шарниры: RAL 9005

© Rittal 2025

## Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью
	Стальная дверь спереди, с вентиляцией, шарниры 130°
	Rear door made of sheet steel, divided, vented, 130° hinges
	Lock, front and rear: Comfort handle VX with numerical code
	Roof plate with cable entry across the full enclosure depth, left and right
	Divider panel, fitted to the left-hand side of the enclosure
	150 mm cable tray, fitted to the rear, right-hand side of the enclosur
	10 x captive nuts with screws (enclosed)
	Комплектующие для заземления (прилагаются отдельно)
	Профильные шины, 482,6 мм (19")
	Воздуховодная панель
	Комплект для соединения (прилагается отдельно)
Толщина материала двери	1,2 мм
Размер	Ширина: 800 мм
	Высота: 2.200 мм
	Глубина: 1.200 мм
Единиц высоты	47 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	745 мм
Distance between mounting levels min	115 мм
Distance between mounting levels max	341 мм
19" крепление	800 mm-wide enclosure mounted on cross-members
Исполнение	Стандарт
Roof design	Roof plate with cable entry across the full enclosure depth, left and right
Design doors	Двери с вентиляцией
Rear door design	Стальная дверь, с вентиляцией
	two-piece
	Доля площади отверстий перфорации ок. 78 %

© Rittal 2025 3

## Функции

Front door design	Стальная дверь, с вентиляцией
<b>3</b>	Дверь из алюминия и листовой стали, с вентиляцией
	1-секц.
	Доля площади отверстий перфорации ок. 78 %
Base design	открытый
Mounting angles position	19" плоскость спереди и сзади
Нагрузочная способность	15 000 N
Указание	В зависимости от типа и места установки угол открытия двери
	может отличаться для конкретного случая
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	131
Gross weight	141
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177971615
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

## Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025