

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 5541.245

TX Colocation rack

Состояние: 08.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TX 5541.245 - TX Colocation rack

The world of IT is changing, and the centralisation of IT in large data centres has become a long-term trend. The TX Colo, which is perfectly adapted to use in a large data centre, is our response. Thanks to its forward-thinking configuration, the TX Colo is ready for immediate use to suit your application!



ФУНКЦИИ

Арт. №	TX 5541.245
Исполнение	Стандарт
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: окрашенная Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	Enclosure frame and roof: RAL 7035 Дверь: RAL 7035 Ручка и шарниры: RAL 9005

ФУНКЦИИ

Комплект поставки	Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью Стальная дверь спереди, с вентиляцией, шарниры 130° Rear door made of sheet steel, divided, vented, 130° hinges Lock, front and rear: Comfort handle VX with numerical code Roof plate with cable entry across the full enclosure depth, left and right Divider panel, fitted to the left-hand side of the enclosure 150 mm cable tray, fitted to the rear, right-hand side of the enclosure 10 x captive nuts with screws (enclosed) Комплектующие для заземления (прилагаются отдельно) Профильные шины, 482,6 мм (19") Воздуховодная панель Комплект для соединения (прилагается отдельно)
Толщина материала двери	1,2 мм
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.450 мм Глубина: 1.200 мм
Единиц высоты	52 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	745 мм
Distance between mounting levels min	115 мм
Distance between mounting levels max	341 мм
19" крепление	800 mm-wide enclosure mounted on cross-members
Исполнение	Стандарт
Roof design	Roof plate with cable entry across the full enclosure depth, left and right
Design doors	Двери с вентиляцией
Rear door design	Стальная дверь, с вентиляцией two-piece Доля площади отверстий перфорации ок. 78 %

ФУНКЦИИ

Front door design	Стальная дверь, с вентиляцией Дверь из алюминия и листовой стали, с вентиляцией 1-секц. Доля площади отверстий перфорации ок. 78 %
Base design	открытый
Mounting angles position	19" плоскость спереди и сзади
Нагрузочная способность	15 000 N
Указание	В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	145
Gross weight	151
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177971622
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	-----------------------------------------------------------