

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5831.580

Отдельный системный шкаф SE 8

Состояние: 15.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SE 5831.580 - Отдельный системный шкаф SE 8 IP 66/ NEMA 4

Отдельный шкаф из листовой стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Внутренний монтаж полностью совместим с TS 8, в связи с чем полная интеграция в семейство продуктов TS 8. Высокая степень защиты IP 66 / NEMA 4. Простой монтаж благодаря профилированным боковым стенкам.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SE 5831.580
Описание продукта	Отдельный системный шкаф имеет в основе платформу TS 8. Комплектующие для TS 8 можно использовать без ограничений.
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Основание: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Корпус, дверь и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная Основание: грунтовка и порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус, сверху и по бокам закрытый Дверь(и) Навеска двери правая, меняется на левую Монтажная панель Основание закрытое Задняя стенка, на винтах Замок: двойная бородка 3 мм 2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 1.800 мм Глубина: 400 мм

ФУНКЦИИ

Размеры монтажной панели (Ш x В) 699 мм x 1.696 мм

Степень защиты IP соглас. EN 60 529 IP 66

Степень защиты NEMA NEMA 4
NEMA 3R

Кол-во дверей 1

Основной материал Листовая сталь

Упаковка 1 шт.

Вес нетто 121.1

Gross weight 124.8

EAN 4028177696730

ECCLASS 8.0 27180101

Одобрения

Одобрения UL + C-UL (listed)

Объяснения Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK