

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SE 5833.600**

**Отдельный системный шкаф VX  
SE**


Состояние: 16.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SE 5833.600 - Отдельный системный шкаф VX SE

Free-standing sheet steel enclosure with stable enclosure body, two integral mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. System-compatible for configuration with VX25 accessories. Efficiency is enhanced, as the side panels no longer need to be fitted and large enclosure widths replace small bayed suites.



## ФУНКЦИИ

|             |  |
|-------------|--|
| Арт. №      | SE 5833.600  |
| Материал    | Корпус: Листовая сталь 1,5 мм<br>Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм<br>Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм<br>Панели основания: листовая сталь 1,5 мм<br>Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм |
| Поверхность | Корпус, дверь и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное<br>Монтажная панель и панели основания: оцинкованные  |
| Цвет        | RAL 7035   |

# ФУНКЦИИ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Комплект поставки                 | Корпус, сверху и по бокам закрытый<br>Дверь(и)<br>Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую<br>Монтажная панель<br>Панели основания<br>Задняя стенка, на винтах<br>Замок: двойная бородка 3 мм<br>2 монтажные шины 18 x 39 мм<br>Задняя стенка, цельная |
| Размер                            | Ширина: 800 мм<br>Высота: 2.000 мм<br>Глубина: 500 мм  |
| Размеры монтажной панели (Ш x В)  | 699 мм x 1.896 мм  |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 55  |
| Степень защиты NEMA               | NEMA 12  |
| Type rating согл. UL 50E          | Type 1<br>Type 2<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 12   |
| IK-код                            | IK10   |
| Кол-во дверей                     | 1  |
| Основной материал                 | Листовая сталь   |
| Упаковка                          | 1 шт.  |
| Вес нетто                         | 134.32   |
| Gross weight                      | 136.2  |
| PCF per pack (cradle-to-gate)     | 518,2 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Note on PCF category              | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared   |
| EAN                               | 4028177959217  |

## ФУНКЦИИ

|                 |          |
|-----------------|----------|
| E-Number Sweden | E3465410 |
| ETIM 9          | EC000261 |
| ETIM 8          | EC000261 |
| ECLASS 8.0      | 27180101 |

## Одобрения

|             |  |
|-------------|--|
| Одобрения   | UL + C-UL (listed)   |
| Сертификаты | Поверхность<br>Степень защиты  |
| Объяснения  | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK<br>PCF-declaration |