Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5841.500 Отдельный системный шкаф SE 8

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SE 5841.500 - Отдельный системный шкаф SE 8

Отдельный шкаф из листовой стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Внутренний монтаж полностью совместим с TS 8, в связи с чем полная интеграция в семейство продуктов TS 8. Ширина шкафов от 600 до 1800 мм. Простой монтаж благодаря профилированным боковым стенкам.



Функции

Арт. №	SE 5841.500
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
	Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
	Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
	Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
	Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Корпус, дверь и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое
	покрытие, структурное
	Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус, сверху и по бокам закрытый
	Дверь(и)
	Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на
	левую
	Монтажная панель
	Панели основания
	Задняя стенка, на винтах
	Замок: двойная бородка 3 мм
	2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
	Задняя стенка, цельная

© Rittal 2025 2

Функции

Размер	Ширина: 1.200 мм Высота: 1.800 мм
	Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	1.099 мм х 1.696 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Степень защиты NEMA	NEMA 12
отопона ващита гудии (NEMA 3R
	NEIVIA OIX
ІК-код	IK10
Кол-во дверей	2
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	168.5
Gross weight	173.5
EAN	4028177666498
E-Number Sweden	E3404390
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3