


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.680

Отдельный системный шкаф VX SE

Состояние: 06.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5850.680 - Отдельный системный шкаф VX SE IP 66/NEMA 4X

Отдельный шкаф из нержавеющей стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Полная совместимость с линейным распределительным шкафом VX25. Повышение эффективности, так как боковые стенки не должны быть смонтированы. Высокая степень защиты IP 66/NEMA 4X.



Функции

Арт. №	SE 5850.680
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм Основание: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Поверхность	Корпус, задняя стенка и дверь: шлифовка, зерно 400 Монтажная панель: оцинкованная Основание: неокрашенное

Функции

Комплект поставки	Корпус, сверху и по бокам закрытый Дверь(и) Навеска двери правая, меняется на левую Задняя стенка, на винтах Монтажная панель Основание, фланш-панель(и) Замок: двойная бородка 3 мм 2 монтажные шины 18 x 39 мм
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 1.600 мм Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	499 мм x 1.496 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
Степень защиты NEMA	NEMA 4X
Type rating согл. UL 50E	Типе 1 Типе 2 Типе 3 Типе 3X Типе 3R Типе 3RX Типе 4 Типе 4X Типе 12
ИК-код	IK10
Кол-во дверей	1
Указание	Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы 2486.400.
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	92,4 kg
Gross weight	94,4 kg
Код ТНВЭД	94032080

Функции

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	VX SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 600x1600x400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, с монтажной панелью, однодверный спереди

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность Степень защиты
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK