

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5851.500

Отдельный системный шкаф SE 8

Состояние: 08.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5851.500 - Отдельный системный шкаф SE 8

Нержавеющая сталь

Ширина шкафов от 600 до 1200 мм. Простой монтаж благодаря профилированным боковым стенкам.



Функции

Арт. №	SE 5851.500
Описание продукта	Отдельный системный шкаф имеет в основе платформу TS 8. Комплектующие для TS 8 можно использовать без ограничений.
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Корпус, дверь и задняя стенка: шлифовка, зерно 400 Панели основания: неокрашенные Монтажная панель: оцинкованная

Функции

Комплект поставки	Корпус, сверху и по бокам закрытый Дверь(и) Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую Задняя стенка, на винтах Монтажная панель Панели основания Замок: двойная бородка 3 мм 2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 1.800 мм Глубина: 500 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	499 мм x 1.696 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Степень защиты NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IK-код	IK10
Кол-во дверей	1
Указание	Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы.
Основной материал	Нержавеющая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	99,4 kg
Gross weight	104,4 kg
Код THBЭД	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 600x1800x500 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный спереди

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

Обяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK