Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5858.600 Отлельный системный шкаф

Отдельный системный шкаф VX SE

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SE 5858.600 - Отдельный системный шкаф VX SE Нержавеющая сталь

Отдельный шкаф из нержавеющей стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Полная совместимость с линейным распределительным шкафом VX25. Ширина шкафов от 600 до 1200 мм. Повышение эффективности, так как боковые стенки не должны быть смонтированы.







Функции

Арт. №	SE 5858.600
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
	Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
	Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
	Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
	Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Корпус, дверь и задняя стенка: шлифовка, зерно 400
	Панели основания: неокрашенные
	Монтажная панель: оцинкованная

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Корпус, сверху и по бокам закрытый
	Дверь(и)
	Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую
	Задняя стенка, на винтах
	Монтажная панель
	Панели основания
	Замок: двойная бородка 3 мм
	2 монтажные шины 18 x 39 мм
Размер	Ширина: 1.200 мм
•	Высота: 1.200 мм
	Глубина: 500 мм
Размеры монтажной панели (Ш х В)	1.099 мм х 1.096 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 2
	Type 3
	Type 3R
	Type 12
ІК-код	IK10
Кол-во дверей	2
Указание	Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы 2486.400.
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	115
Gross weight	129.8
EAN	4028177970274
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

© Rittal 2025 3

Функции

ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность Степень защиты
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025