



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



CP 6052.500

Модуль ввода кабеля

Состояние: 11.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# СР 6052.500 - Модуль ввода кабеля для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм

Использование монтажного выреза для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, круглого, для корпусов, смонтированных на стене, для уплотненного ввода кабеля. Можно установить позже, для уже введенных кабелей. С Т-образными зубцами для фиксации кабеля. Особенно подходит для кабелей с одинаковым сечением.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	СР 6052.500
Описание продукта	Использование монтажного выреза для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, круглого, для корпусов, смонтированных на стене, для уплотненного ввода кабеля. Можно установить позже, для уже введенных кабелей. С Т-образными зубцами для фиксации кабеля. Особенно подходит для кабелей с одинаковым сечением.
Преимущества	Можно установить позже, для уже введенных кабелей Особенно подходит для кабелей с одинаковым сечением С Т-образными зубцами для фиксации кабеля
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55 при корректном монтаже и вводе кабеля
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.32

## ФУНКЦИИ

Gross weight	0.341
PCF per pack (cradle-to-gate)	1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177305786
ETIM 9	EC000879
ECLASS 8.0	27069216