

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



CP 6074.100

Несущие профили CP-С

Состояние: 14.12.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# СР 6074.100 - Несущие профили СР-С

Несущие профили для системы несущих рычагов СР-С

## ФУНКЦИИ

Арт. №	СР 6074.100
Исполнение	закрытая
Описание продукта	<p>Крепление на соединительных элементах с помощью 4 самонарезающих винтов и сквозных отверстий. Профиль может быть укорочен, не требуется нарезание резьбы.</p> <p>Закрытый кабельный канал с большим сечением. Открытый кабельный канал для простого доступа в случае проведения сервисных работ и для подготовленного кабеля со штекерами, доступ через крышку. X-образный профиль для высокой нагрузки, с широкими кабельными каналами. Верхний канал имеет достаточный размер для прокладки больших штекеров (например, DVI или VGA) и присутствует (может быть использован) по всей длине системы.</p>
Преимущества	<p>Возможна простая юстировка, в том числе без демонтажа системы.</p> <p>быстрый и простой монтаж системы</p> <p>Ограничение угла поворота без демонтажа системы</p> <p>Достаточное сечение для прохода крупных штекеров</p> <p>Разделение сигнальных кабелей и кабелей питания</p> <p>Съемная крышка для простого ввода кабеля</p> <p>Гибкие возможности по вводу и прокладке кабеля</p>
Материал	Несущий профиль: алюминиевый прессованный профиль Крышка: Пластик
Цвет	Несущий профиль: RAL 7035 Крышка: RAL 7024
Комплект поставки	Несущий профиль СР-С
Длина	500 мм
Толщина материала	6,5 мм

# ФУНКЦИИ

Размер	Ширина: 75 мм Высота: 120 мм Длина: 500 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4
Gross weight	4.2
Код ТНВЭД	76042990
EAN	4028177618909
ECLASS 8.0	27400556