



СР 6205.100 - Монтажный уголок для внутреннего монтажа

Для установки системных шасси и монтажных перемычек в горизонтальном и вертикальном положении. Для панели Comfort с монтажной глубиной от 74 мм, Optipanel с монтажной глубиной от 100 мм. С помощью монтажного уголка в сочетании с шиной для внутреннего монтажа можно монтировать светильник на светодиодах без инструментов и без механической обработки корпуса.



ФУНКЦИИ

Арт. №	СР 6205.100
Описание продукта	Для установки системных шасси и монтажных перемычек в горизонтальном и вертикальном положении. Для панели Comfort с монтажной глубиной от 74 мм, Optipanel с монтажной глубиной от 100 мм. С помощью монтажного уголка в сочетании с шиной для внутреннего монтажа можно монтировать светильник на светодиодах без инструментов и без механической обработки корпуса.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа	Панели Comfort с монтажной глубиной от 74 мм Optipanel с монтажной глубиной от 100 мм Шина для внутреннего монтажа АХ
Указание по монтажу	Для установки в АХ из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа АХ
Упаковка	4 шт.

ФУНКЦИИ

Вес нетто	0.36
Gross weight	0.4
PCF per pack (cradle-to-gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73182900
EAN	4028177536197
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261