Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





СР 6206.460 Адаптер наклона +100°/-60°

Состояние: 04.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



СР 6206.460 - Адаптер наклона +100°/-60° для подсоединения несущего рычага 120 х 65 мм

Для монтажа на столешнице IW, подготовленной для крепления Ø 130 мм или креплений/ соединителей с подсоединением 120 х 65 мм. Подходят для корпусов до 20 кг с подсоединением несущего рычага. С кабельным каналом для защищенного ввода кабеля.

Функции

Арт. №	CP 6206.460
Исполнение	Для монтажа на
	Столешница IW, подготовлена для крепления корпуса Ø 130 мм
	поверхностях
	Крепление/соединитель с подсоединением несущего рычага
	120 х 65 мм
	Подходит для корпусов до 20 кг с подсоединением несущего
	рычага
	90 x 71 mm
	Ø 130 mm
	120 x 65 mm
	VESA Standard 75.
	С кабельным каналом для защищенного ввода кабеля.
Описание продукта	Угол наклона устанавливается с шагом 7,2° с помощью
	рукоятки и ограничивается с помощью прилагаемого упорного
	винта до +100°/-15°.
Материал	Адаптер наклона: Листовая сталь, окрашенная
	Сильфон: пластик
Цвет	Адаптер наклона: RAL 7035
	Сильфон: RAL 7024
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
	Сильфон
Поворотный/наклоняемый	да
Tilt angle note	Устанавливается с помощью рычага с шагом 7,2° и
	ограничивается прилагаемым винтом в диапазоне +100°/-15°.

© Rittal 2025

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.86
Gross weight	0.871
PCF per pack (cradle-to-gate)	3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177684454
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Одобрения

Объяснения Декларация производителя

© Rittal 2025 3