

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.480

Соединительная консоль VESA
75/100

Состояние: 09.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6206.480 - Соединительная консоль VESA 75/100

Для заднего крепления плоских командных панелей, бытовых ЖК-мониторов и промышленных ПК с креплением VESA 75/100. Подсоединение к системам несущих рычагов Rittal CP 40 и CP 60, в случае CP 120 через адаптер с подсоединения Ø 130 на прямоугольное 120 x 65 мм.



ФУНКЦИИ

| | |
|-------------------|--|
| Арт. № | CP 6206.480 |
| Исполнение | Крепление на системы несущих рычагов Rittal |
| Описание продукта | Для заднего крепления плоских командных панелей, бытовых ЖК-мониторов и промышленных ПК с креплением VESA 75/100. |
| Преимущества | Быстрый и простой монтаж одним человеком с помощью отверстий в форме замочной скважины Больше места для монтажа и обслуживания Прокладка кабеля к прибору возможна как вне, так и внутри консоли Съемная крышка для простой прокладки кабеля и доступа к находящимся внутри подключениям на приборе Встроенная возможность фиксации кабеля Крышка с невыпадающими винтами |
| Материал | Цинковое литье под давлением |
| Цвет | Соединительная консоль: RAL 7035 Крышка: RAL 7024 |
| Комплект поставки | Вкл. уплотнение и крепежный материал Кабельные хомуты для фиксации кабеля |
| Rifid y/n | да |

ФУНКЦИИ

| | |
|-------------------------|---|
| Указание | В зависимости от применения необходимо крепление, адаптер наклона или обычный адаптер |
| Нагрузочная способность | 800 Н |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 2.5 |
| Gross weight | 2.775 |
| Код ТНВЭД | 73269098 |
| EAN | 4028177693920 |
| ETIM 9 | EC002622 |
| ECLASS 8.0 | 27189263 |

Одобрения

| | |
|------------|--------------------------|
| Объяснения | Декларация производителя |
|------------|--------------------------|
