## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# СР 6206.700 Надстроечный шарнир СР 60

Состояние: 03.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# СР 6206.700 - Надстроечный шарнир СР 60 Отвод горизонтальный

Для поворотного крепления системы несущих рычагов на горизонтальных поверхностях, также возможно подвесное крепление на потолке. Съемная крышка для простого ввода кабеля.

#### Функции

Арт. №	CP 6206.700
Описание продукта	Для поворотного крепления системы несущих рычагов на горизонтальных поверхностях, также возможно подвесное крепление на потолке. Съемная крышка для простого ввода кабеля.
Материал	Крышка: Пластик Надстроечный шарнир: Литой алюминий
Цвет	Крышка: RAL 7024 Надстроечный шарнир: RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. уплотнения Винты для ограничения угла поворота Юстировочные винты Саморезы для крепления несущего рычага
Поворотный/наклоняемый	да
Rotation angle/swivel area	Ок. 330° Путем установки любого резьбового винта угол поворота может быть ограничен
Размер	Ширина: 146 мм Высота: 158 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.86
Gross weight	3.06
Код ТНВЭД	76169990
EAN	4028177684294

© Rittal 2025

### Функции

ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

# Одобрения

Объяснения Декларация производителя

© Rittal 2025 3