



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



СР 6206.700

Надстроочный шарнир СР 60

Состояние: 22.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

СР 6206.700 - Надстроечный шарнир СР 60 Отвод горизонтальный

Для поворотного крепления системы несущих рычагов на горизонтальных поверхностях, также возможно подвесное крепление на потолке. Съемная крышка для простого ввода кабеля.

ФУНКЦИИ

Арт. №	СР 6206.700
Описание продукта	Для поворотного крепления системы несущих рычагов на горизонтальных поверхностях, также возможно подвесное крепление на потолке. Съемная крышка для простого ввода кабеля.
Материал	Крышка: Пластик Надстроечный шарнир: Литой алюминий
Цвет	Крышка: RAL 7024 Надстроечный шарнир: RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. уплотнения Винты для ограничения угла поворота Юстировочные винты Саморезы для крепления несущего рычага
Поворотный/наклоняемый	да
Rotation angle/swivel area	Ок. 330° Путем установки любого резьбового винта угол поворота может быть ограничен
Размер	Ширина: 146 мм Высота: 158 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.86
Gross weight	3.06
Код ТНВЭД	76169990
EAN	4028177684294

ФУНКЦИИ

ETIM 9 EC000882

ECLASS 8.0 27400556

Одобрения

Объяснения Декларация производителя