



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.850

Поворотный шарнир

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.850 - Поворотный шарнир с/без консоли

Для непосредственного, поворотного крепления командных панелей к машинам и установкам.

Функции

Арт. №	CP 6206.850
Исполнение	Поворотный шарнир с/без консоли
Описание продукта	Для непосредственного, поворотного крепления командных панелей к машинам и установкам.
Преимущества	Со встроенным ограничителем угла поворота
Области применения	Монтаж корпуса сверху или снизу
Цвет	RAL 7024/7035
Jib length	200 мм
Возможности монтажа	Подходит для корпусов с вырезом под несущий рычаг Ø 130 мм
Нагрузочная способность (статическая)	700 Н
Rotation angle/swivel area	Ок. 310° Путем установки прилагаемого резьбового винта угол поворота может быть ограничен
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2,66 kg
Gross weight	2,86 kg
Код ТНВЭД	76169990
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Описание продукта	CP поворотный шарнир с консолью, для настенного монтажа

Одобрения

Объяснения

Декларация производителя