


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6212.060**

**Несущий профиль, с  
регулировкой высоты**

Состояние: 02.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6212.060 - Несущий профиль, с регулировкой высоты для систем несущих рычагов

The new height-adjustable support section ensures that you always have a good view of the key parameters in human/machine interaction. The system can be fitted directly to the components in the CP 120 support arm system without any further adaptation on the wall side, and on the enclosure side on support arm system CP 60.



## Функции

---

Арт. №	CP 6212.060
Описание продукта	Новый несущий профиль, с регулировкой высоты всегда обеспечивает нужный обзор важнейших элементов интерфейса "человек-машина". Система может монтироваться без дополнительного адаптера со стороны стены к компонентам системы несущих рычагов CP 120, а со стороны корпуса к системе CP 60 или CP 120, в зависимости от модели.

---

# Функции

Преимущества	<p>Несущий рычаг фиксируется в любом положении</p> <p>Возможно дополнительное крепление зажимной рукояткой</p> <p>Точная адаптация к нагрузке с помощью регулировочного винта спереди на несущем профиле</p> <p>Установочный винт доступен без демонтажа компонентов</p> <p>Безопасность благодаря большому кабельному поддону и прокладке кабеля в точках поворота</p> <p>Съемная боковая стенка для простого доступа к прокладке кабеля</p> <p>Угол наклона установленного корпуса с изменением высоты не меняется</p> <p>Можно беспрепятственно провести кабели со штекерами, например, DVI, VGA</p> <p>Большой диапазон веса от 4 до 60 кг с тремя системами. (диапазон веса для укомплектованного корпуса и вертикального несущего профиля).</p>
Технические характеристики	<p>Кабельный поддон: 36 x 11 мм (Ш x В), макс. размеры вводимого штекера: 41 x 17 мм (Ш x В)</p> <p>Обеспечивает больше эргономичности благодаря диапазону регулирования 600 мм (± 300 мм)</p>
Области применения	<p>Для операторов высокого и низкого роста</p> <p>Для мест для работы сидя и стоя</p>
Материал	<p>Части шарнира: литой алюминий</p> <p>Сильфон: пластик</p>
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Длина	741 мм
Connection options enclosure	CP 60
Connection options wall / machine	CP 120
Указание	<p>При комбинациях с несущим профилем, с регулировкой высоты обращайтесь внимание: При использовании промежуточного шарнира несущий профиль, с регулировкой высоты следует всегда использовать в горизонтальном положении в месте примыкания к командной панели.</p>
Размер	Длина: 741 мм

## Функции

Нагрузочная способность	4 кг...30 кг
Указание к арт. №	Максимальное сечение для ввода кабеля 41 x 17 мм Диапазон веса для укомплектованного корпуса и вертикального несущего профиля.
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	10,8 kg
Gross weight	11,8 kg
Код ТНВЭД	73269060
ETIM 9	ЕС000882
ECLASS 8.0	27400556
Описание продукта	Несущий рычаг, с изменяемой высотой, для CP 60, CP 120, диапазон веса 4 - 30 кг