



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



CP 6212.540

Пластина подключения

Состояние: 14.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# СР 6212.540 - Пластина подключения с усиливающей пластиной

Для упрощения крепления командной панели на несущий рычаг или стойку.

## Функции

Арт. №	СР 6212.540
Исполнение	<p>Для монтажа:</p> <p>Панель Comfort с шириной передней панели от 247 мм и монтажной глубиной 152 мм</p> <p>Optipanel с шириной передней панели от 220 и монтажной глубиной 150 мм</p> <p>Панели из листовой стали с монтажной глубиной от 135 мм</p> <p>Для монтажа компонентов системы несущих рычагов</p> <p>Крепление СР 60/120 для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, 6206.320, 6212.320</p> <p>Соединитель СР 60/120/180 для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, 6206.300, 6212.300, 6218.300</p> <p>Угловой соединитель 90°, система 120, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, 6206.380, 6212.380</p> <p>Адаптер наклона 10°, СР 60/120, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, СР 6206.400</p> <p>Адаптер наклона 45°, СР 60/120, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, СР 6206.400</p>
Преимущества	<p>Для упрощения крепления командной панели на несущем рычаге или стойке.</p> <p>Больше места для ввода кабеля</p>
Материал	<p>Соединительная пластина: Литой алюминий</p> <p>Усиливающая пластина: листовая сталь, 6 мм</p>
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	<p>усиливающей пластиной</p> <p>Уплотнения</p> <p>Крепежный материал</p>
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.3

# ФУНКЦИИ

Gross weight	1.604
Код ТНВЭД	76169990
EAN	4028177684232
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

## Одобрения

## Объяснения

## Декларация производителя