Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





СР 6218.700 Надстроечный шарнир СР 180

Состояние: 14.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



СР 6218.700 - Надстроечный шарнир СР 180 Отвод горизонтальный

Для поворотного крепления системы несущих рычагов на горизонтальных поверхностях, также возможно подвесное крепление на потолке. Съемная крышка для простого ввода кабеля.

Функции

Арт. №	CP 6218.700
Описание продукта	Для поворотного крепления системы несущих рычагов на горизонтальных поверхностях, также возможно подвесное крепление на потолке. Съемная крышка для простого ввода кабеля.
Материал	Надстроечный шарнир: литая сталь Крышка: Пластик
Цвет	Надстроечный шарнир: RAL 7035 Крышка: RAL 7024
Комплект поставки	Вкл. уплотнения Винты для ограничения угла поворота Юстировочные винты Саморезы для крепления несущего рычага
Поворотный/наклоняемый	да
Rotation angle/swivel area	Ок. 330° Путем установки любого резьбового винта угол поворота может быть ограничен
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	18
Gross weight	18.65
PCF per pack (cradle-to-gate)	68,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098

© Rittal 2025 2

Функции

EAN	4028177683860
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Одобрения

Объяснения Декларация производителя

© Rittal 2025 3