Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





СР 6315.100 Командные панели с рукоятками

Состояние: 23.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



СР 6315.100 - Командные панели с рукоятками

Командная панель с ручками в современном дизайне, с вырезом под несущий рычаг Ø 130 мм, подходит под системы несущих рычагов CP 60 / 120 / 180, доступ для сервиса спереди или сзади, передняя панель легко демонтируется для обработки, степень защиты IP 55



Функции

| Арт. № | CP 6315.100 |
|-------------|---|
| Материал | Корпус и дверь: Листовая сталь |
| | Ручки-планки: Алюминий |
| | Передняя панель: Алюминий |
| | Заглушки: Пластик |
| Поверхность | Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие |
| | структурное |
| | Ручки: анодированные |
| | Передняя панель: анодированная |
| Цвет | Корпус и дверь: RAL 7035 |
| | Ручки: анодированные |
| | Передняя панель: анодированная |
| | Заглушки: эквивалент RAL 7024 |

© Rittal 2025

Функции

| Комплект поставки | Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов Ø 130 мм |
|---------------------------------------|--|
| | Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой |
| | 3 мм передней панелью из алюминия |
| | Боковые ручки и заглушки |
| | Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной |
| | бородкой 3 мм |
| | Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной |
| | перфорацией TS |
| Размер | Ширина: 300 мм |
| | Высота: 300 мм |
| | Глубина: 210 мм |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 55 |
| Исполнение | спереди |
| Указание | Смена положения подсоединения несущего рычага и навески |
| | двери возможна поворотом корпуса. |
| | Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, |
| | размечено в усиливающей пластине со смещением от центра, |
| | простое создание отверстия |
| | Системы замков для доступа спереди: замочные вкладыши 41 |
| | мм, исполнение С, предохранительный цилиндр, пластиковые |
| Основной материал | и поворотные ручки, исполнение С Алюминий |
| ———— | Алюминии |
| Указание к арт. № | подходящая монтажная панель 5050.432 с пакетом с |
| | принадлежностями 5050.507 |
| Замок | Исполнение замка: Серповидный закрывающий элемент |
| | Количество замков: 1 |
| | Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 6.958 |
| Gross weight | 7.324 |
| EAN | 4028177693937 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| | |

© Rittal 2025 3

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025