Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





АХ 6315.450 Командные панели АХ с рукоятками

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



АХ 6315.450 - Командные панели АХ с рукоятками

Operating housing with handle strips based on sheet steel AX, with support arm cut-out \emptyset 130 mm to fit support arm system CP 60/120/180, service access from the front, aluminium front panel easily removable for machining, protection category IP55.







Функции

Арт. №	AX 6315.450
Исполнение	Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм
Материал	Корпус: листовая сталь
	Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по
	периметру
	Передняя панель: Алюминий
	Заглушки: Пластик
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие
	структурное
	Ручки: анодированные
	Передняя панель: анодированная
General colour	RAL 7035
Цвет	Корпус и дверь: RAL 7035
	Ручки: анодированные
	Передняя панель: анодированная
	Заглушки: эквивалент RAL 7024

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов Ø 130 мм
	Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой
	3 мм передней панелью из алюминия
	Боковые ручки-планки и заглушки
	Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной
	перфорацией
	Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной
	бородкой 3 мм
Размер	Ширина: 500 мм
·	Высота: 500 мм
	Глубина: 210 мм
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12
Managua	
Исполнение	спереди
ІК-код	IK08
Указание	Смена положения подсоединения несущего рычага и навески
	двери возможна поворотом корпуса.
	Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм,
	размечено в усиливающей пластине со смещением от центра,
	простое создание отверстия
	Системы замков для доступа сзади: замочный вкладыш,
	заменяется на мини-комфортную ручку АХ, замочные
	вкладыши 27 мм, исполнение А
	Системы замков для доступа спереди: замочный вкладыш,
	заменяется на замочные вкладыши исполнение А
Основной материал	Листовая сталь
Указание к арт. №	подходящая монтажная панель 5051.375 с пакетом с
	принадлежностями 5051.300
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	13
Gross weight	13.2
PCF per pack (cradle-to-gate)	59,6 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025

3

Функции

Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177923201
ETIM 9	EC002504
ETIM 8	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025