

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



CP 6315.600

Командные панели с рукоятками

Состояние: 10.12.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# СР 6315.600 - Командные панели с рукоятками

Командная панель с ручками в современном дизайне, с вырезом под несущий рычаг Ø 130 мм, подходит под системы несущих рычагов СР 60 / 120 / 180, доступ для сервиса спереди или сзади, передняя панель легко демонтируется для обработки, степень защиты IP 55



## ФУНКЦИИ

Арт. №	СР 6315.600
Материал	Корпус и дверь: Листовая сталь Ручки-планки: Алюминий Передняя панель: Алюминий Заглушки: Пластик
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Ручки: анодированные Передняя панель: анодированная
Цвет	Корпус и дверь: RAL 7035 Ручки: анодированные Передняя панель: анодированная Заглушки: эквивалент RAL 7024

# ФУНКЦИИ

Комплект поставки	Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов Ø 130 мм Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия Боковые ручки и заглушки Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной перфорацией TS
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 600 мм Глубина: 210 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Исполнение	спереди
Указание	Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса. Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, размечено в усиливающей пластине со смещением от центра, простое создание отверстия Системы замков для доступа спереди: замочные вкладыши 41 мм, исполнение С, предохранительный цилиндр, пластиковые и поворотные ручки, исполнение С
Основной материал	Алюминий
Указание к арт. №	подходящая монтажная панель 5050.442 с пакетом с принадлежностями 5050.507
Замок	Исполнение замка: Серповидный закрывающий элемент Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	17.2
Gross weight	17.59
EAN	4028177698314
ECLASS 8.0	27180505

# Одобрения

---

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK