### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# АХ 6320.050 Командные панели АХ с рукоятками

Состояние: 11.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### АХ 6320.050 - Командные панели АХ с рукоятками

Operating housing with handle strips based on sheet steel AX, with support arm cut-out Ø 130 mm to fit support arm system CP 60/120/180, service access from the rear, aluminium front panel easily removable for machining, protection category IP55.







#### Функции

Арт. №	AX 6320.050
Исполнение	Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм
Материал	Корпус: листовая сталь
	Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по
	периметру
	Передняя панель: Алюминий
	Заглушки: Пластик
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие
	структурное
	Ручки: анодированные
	Передняя панель: анодированная
General colour	RAL 7035
Цвет	Корпус и дверь: RAL 7035
	Ручки: анодированные
	Передняя панель: анодированная
	Заглушки: эквивалент RAL 7024

© Rittal 2025 2

# Функции

Комплект поставки	Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов Ø 130 мм Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия Боковые ручки-планки и заглушки Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной перфорацией Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной
Desuran	бородкой 3 мм
Размер	Ширина: 300 мм Высота: 200 мм Глубина: 155 мм
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Исполнение	сзади
ІК-код	IK08
Указание	Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса. Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, размечено в усиливающей пластине со смещением от центра простое создание отверстия Системы замков для доступа сзади: замочный вкладыш, заменяется на мини-комфортную ручку АХ, замочные вкладыши 27 мм, исполнение А Системы замков для доступа спереди: замочный вкладыш, заменяется на замочные вкладыши исполнение А
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.39
Gross weight	4.58
PCF per pack (cradle-to-gate)	19,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weigh approximately calculated and self-declared

© Rittal 2025

3

## Функции

Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177923218
ETIM 9	EC002504
ETIM 8	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

# Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025