


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 6320.150

# Командные панели AX с рукоятками

Состояние: 08.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 6320.150 - Командные панели AX с ручьятками

Operating housing with handle strips based on sheet steel AX, with support arm cut-out Ø 130 mm to fit support arm system CP 60/120/180, service access from the rear, aluminium front panel easily removable for machining, protection category IP55.



## Функции

Арт. №	AX 6320.150
Исполнение	Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру Передняя панель: Алюминий Заглушки: Пластик
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Ручки: анодированные Передняя панель: анодированная
General colour	RAL 7035
Цвет	Корпус и дверь: RAL 7035 Ручки: анодированные Передняя панель: анодированная Заглушки: эквивалент RAL 7024

## Функции

Комплект поставки	Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов Ø 130 мм Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия Боковые ручки-планки и заглушки Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной перфорацией Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Размер	Ширина: 650 мм Высота: 450 мм Глубина: 155 мм
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Исполнение	сзади
ИК-код	IK08
Указание	Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса. Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, размечено в усиливающей пластине со смещением от центра, простое создание отверстия Системы замков для доступа сзади: замочный вкладыш, заменяется на мини-комфортную ручку AX, замочные вкладыши 27 мм, исполнение A Системы замков для доступа спереди: замочный вкладыш, заменяется на замочные вкладыши исполнение A
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	13,25 kg
Gross weight	13,7 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared

## Функции

Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002504
ETIM 8	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Описание продукта	AX Operating housing with handle strips, WHD 650x450x155mm, sheet steel, handle strips made of aluminium, servicing access from the rear

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK