

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6320.300

Командные панели с рукоятками

Состояние: 25.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

СР 6320.300 - Командные панели с рукоятками

Командная панель с ручками в современном дизайне, с вырезом под несущий рычаг Ø 130 мм, подходит под системы несущих рычагов СР 60 / 120 / 180, доступ для сервиса спереди или сзади, передняя панель легко демонтируется для обработки, степень защиты IP 55

ФУНКЦИИ

Арт. №	СР 6320.300
Материал	Корпус и дверь: Листовая сталь Ручки-планки: Алюминий Передняя панель: Алюминий Заглушки: Пластик
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Ручки: анодированные Передняя панель: анодированная
Цвет	Корпус и дверь: RAL 7035 Ручки: анодированные Передняя панель: анодированная Заглушки: эквивалент RAL 7024
Комплект поставки	Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов Ø 130 мм Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия Боковые ручки и заглушки Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной перфорацией TS
Размер	Ширина: 380 мм Высота: 380 мм Глубина: 210 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55

ФУНКЦИИ

Исполнение	сзади
Указание	<p>Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.</p> <p>Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, размечено в усиливающей пластине со смещением от центра, простое создание отверстия</p> <p>Системы замков для доступа сзади: замочные вкладыши 27 мм, исполнение A, предохранительный цилиндр, пластиковые и поворотные ручки, исполнение B</p>
Основной материал	Алюминий
Замок	<p>Исполнение замка: Замки</p> <p>Количество замков: 1</p> <p>Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм</p>
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	9,041 kg
Gross weight	9,517 kg
Код ТНВЭД	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Описание продукта	СР командная панель с ручками, ШВГ: 380x380x210 мм, листовая сталь, ручки из алюминия, доступ для сервиса сзади

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---