

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6320.450

Командные панели AX с рукоятками

Состояние: 25.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6320.450 - Командные панели AX с ручьятками

Operating housing with handle strips based on sheet steel AX, with support arm cut-out Ø 130 mm to fit support arm system CP 60/120/180, service access from the rear, aluminium front panel easily removable for machining, protection category IP55.



Функции

| | |
|----------------|---|
| Арт. № | AX 6320.450 |
| Исполнение | Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм |
| Материал | Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру Передняя панель: Алюминий Заглушки: Пластик |
| Поверхность | Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Ручки: анодированные Передняя панель: анодированная |
| General colour | RAL 7035 |
| Цвет | Корпус и дверь: RAL 7035 Ручки: анодированные Передняя панель: анодированная Заглушки: эквивалент RAL 7024 |

Функции

| | |
|-------------------------------|--|
| Комплект поставки | Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов Ø 130 мм Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия Боковые ручки-планки и заглушки Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной перфорацией Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм |
| Размер | Ширина: 500 мм Высота: 500 мм Глубина: 210 мм |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Исполнение | сзади |
| ИК-код | IK08 |
| Указание | Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса. Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, размечено в усиливающей пластине со смещением от центра, простое создание отверстия Системы замков для доступа сзади: замочный вкладыш, заменяется на мини-комфортную ручку AX, замочные вкладыши 27 мм, исполнение A Системы замков для доступа спереди: замочный вкладыш, заменяется на замочные вкладыши исполнение A |
| Основной материал | Листовая сталь |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 12,288 kg |
| Gross weight | 13 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 59,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |

Функции

| | |
|-------------------|---|
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ETIM 8 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Описание продукта | АХ командная панель с ручками, ШВГ: 500x500x210 мм, листовая сталь, ручки из алюминия, доступ для сервиса сзади |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |