## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# СР 6320.600 Командные панели с рукоятками

Состояние: 12.07.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### СР 6320.600 - Командные панели с рукоятками

Командная панель с ручками в современном дизайне, с вырезом под несущий рычаг Ø 130 мм, подходит под системы несущих рычагов CP 60 / 120 / 180, доступ для сервиса спереди или сзади, передняя панель легко демонтируется для обработки, степень защиты IP 55



#### Функции

Арт. №	CP 6320.600
Материал	Корпус и дверь: Листовая сталь
	Ручки-планки: Алюминий
	Передняя панель: Алюминий
	Заглушки: Пластик
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие,
	структурное
	Ручки: анодированные
	Передняя панель: анодированная
Цвет	Корпус и дверь: RAL 7035
	Ручки: анодированные
	Передняя панель: анодированная
	Заглушки: эквивалент RAL 7024

© Rittal 2025

## Функции

Комплект поставки	Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов Ø 130 мм
	Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой
	3 мм передней панелью из алюминия
	Боковые ручки и заглушки
	Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной
	бородкой 3 мм
	Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной
	перфорацией TS
Размер	Ширина: 600 мм
	Высота: 600 мм
	Глубина: 210 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Исполнение	сзади
Указание	Смена положения подсоединения несущего рычага и навески
	двери возможна поворотом корпуса.
	Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм,
	размечено в усиливающей пластине со смещением от центра
	простое создание отверстия
	Системы замков для доступа сзади: замочные вкладыши 27
	мм, исполнение А, предохранительный цилиндр, пластиковые
	и поворотные ручки, исполнение В
Основной материал	Алюминий
Замок	Исполнение замка: Замки
	Количество замков: 2
	Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	17.608
Gross weight	18.535
EAN	4028177694019
ECLASS 8.0	27180505

© Rittal 2025 3

## Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025