Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 6321.050

Командная панель АХ для настольного ЖК-монитора до 24"

Состояние: 31.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



АХ 6321.050 - Командная панель АХ для настольного ЖК-монитора до 24"

Командная панель для настольного ЖК-монитора до 24" на базе АХ, листовая сталь, со встроенным креплением VESA 75/100. Эффективная и совершенная защита для бытовых ЖК-мониторов до 24" с форматом изображения 16:9/16:10. Высокая степень защиты IP 65.







Функции

Арт. №	AX 6321.050
Описание продукта	Для установки бытового настольного ЖК-монитора с
	диагональю экрана до 24" в формате 16:9/16:10
Материал	Корпус: листовая сталь
	Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по
	периметру
	Ручки-планки: Алюминий
	Заглушки: Пластик
	Обзорное окно: однослойное безопасное стекло
	Держатель ЖК-монитора: Листовая сталь
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие
	структурное
	Ручки: анодированные
General colour	RAL 7035

© Rittal 2025 2

Функции

Цвет	Корпус и дверь: RAL 7035
	Ручки: анодированные
	Заглушки: эквивалент RAL 7024
Комплект поставки	Корпус с дверью, с вырезом и усилением для подсоединения
	несущего рычага Ø 130 мм
	Обзорное окно
	Держатель для настольного ЖК-монитора с креплением VESA 75/100
	Боковые ручки и заглушки
	Дверь сзади, на шарнирах справа
	Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной
	бородкой 3 мм
	Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной
	перфорацией
Размер	Ширина: 650 мм
	Высота: 450 мм
	Глубина: 155 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12
Количество замков	2
ІК-код	IK08
Указание	Смена положения подсоединения несущего рычага и навески
	двери возможна поворотом корпуса.
	Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм,
	размечено в усиливающей пластине со смещением от центра
	простое создание отверстия
	Системы замков для доступа сзади: замочный вкладыш,
	заменяется на мини-комфортную ручку АХ, замочные
	заменяется на мини-комфортную ручку Ал, замочные
	вкладыши 27 мм, исполнение А

© Rittal 2025 3

Функции

Замок	Исполнение замка: Замки	
	Количество замков: 2	
	Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	15.66	
Gross weight	15.8	
PCF per pack (cradle-to-gate)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)	
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared	
Код ТНВЭД	94032080	
EAN	4028177923249	
ETIM 9	EC002504	
ECLASS 8.0	27180505	

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025