

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6321.050

**Командная панель AX для
настольного ЖК-монитора до 24"**

Состояние: 08.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 6321.050 - Командная панель AX для настольного ЖК-монитора до 24"

Командная панель для настольного ЖК-монитора до 24" на базе AX, листовая сталь, со встроенным креплением VESA 75/100. Эффективная и совершенная защита для бытовых ЖК-мониторов до 24" с форматом изображения 16:9/16:10. Высокая степень защиты IP 65.



ФУНКЦИИ

Арт. №	AX 6321.050
Описание продукта	Для установки бытового настольного ЖК-монитора с диагональю экрана до 24" в формате 16:9/16:10
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру Ручки-планки: Алюминий Заглушки: Пластик Обзорное окно: однослойное безопасное стекло Держатель ЖК-монитора: Листовая сталь
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Ручки: анодированные
General colour	RAL 7035

ФУНКЦИИ

Цвет	Корпус и дверь: RAL 7035 Ручки: анодированные Заглушки: эквивалент RAL 7024
Комплект поставки	Корпус с дверью, с вырезом и усилением для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм Обзорное окно Держатель для настольного ЖК-монитора с креплением VESA 75/100 Боковые ручки и заглушки Дверь сзади, на шарнирах справа Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной перфорацией
Размер	Ширина: 650 мм Высота: 450 мм Глубина: 155 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Количество замков	2
IK-код	IK08
Указание	Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса. Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, размечено в усиливающей пластине со смещением от центра, простое создание отверстия Системы замков для доступа сзади: замочный вкладыш, заменяется на мини-комфортную ручку AX, замочные вкладыши 27 мм, исполнение A
Основной материал	Листовая сталь

ФУНКЦИИ

Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	15.66
Gross weight	15.8
PCF per pack (cradle-to-gate)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177923249
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии