

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6372.541 Панель Comfort

Состояние: 08.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6372.541 - Панель Comfort

Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для оптимального пассивного отвода тепла. Малый вес при высокой жесткости. Степень защиты IP 65 согл. МЭК 60 529.



Функции

Арт. №	CP 6372.541
Исполнение	Подсоединение несущего рычага 120 x 65 мм
Преимущества	Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для оптимального пассивного отвода тепла. Малый вес при высокой жесткости Совместимость со всеми системами стоек и несущих рычагов Rittal
Материал	Корпус: Алюминиевый прессованный профиль Угловые элементы: Цинковое литье под давлением Защитные уголки: Пластик
General colour	Анодированный
Цвет	Корпус: анодированный Угловые элементы: RAL 7035 Защитные уголки: эквивалент RAL 7024

Функции

Комплект поставки	Корпус с вырезом для подсоединения несущего рычага Замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой 3 мм, заменяется на замочные вкладыши 41 мм, пластиковые и поворотные ручки, исполнение С Вкл. уплотнения и крепежный материал для передних панелей Задняя стенка на шарнирах, шарниры по длинной стороне корпуса
Размер	Ширина: 628,5 мм Высота: 508,5 мм Глубина: 92 мм
Монтажная глубина	74 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Подходит для ширины передней панели	520 мм
Подходит для высоты передней панели	400 мм
Исполнение	сзади
Указание	Смена положения подсоединения несущего рычага возможна поворотом корпуса
Основной материал	Алюминий
Замок	Исполнение замка: Винтовая фиксация
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	8,8 kg
Gross weight	10,4 kg
Код THBЭД	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Функции

Описание продукта

CP панель Comfort, для передней панели ШВ 520x400 мм, монтажная глубина 74 мм, алюминиевый прессованный профиль, подсоединение несущего рычага 120x65 мм, задняя стенка на шарнирах с винтовым креплением

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

Объяснения

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK