



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 646.030

Встраиваемая клавиатура 19"/4 U

Состояние: 20.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SM 6446.030 - Встраиваемая клавиатура 19"/4 U со встроенной сенсорной панелью

Встроенная сенсорная панель позволяет не устанавливать дополнительную мышь соответствующей степени защиты и таким образом снижает затраты на прокладку кабеля.



Функции

Арт. №	SM 6446.030
Описание продукта	Встроенная сенсорная панель позволяет не устанавливать дополнительную мышь соответствующей степени защиты и таким образом снижает затраты на прокладку кабеля. Клавиши с коротким ходом хорошо распознаются благодаря углублению по краям, легко нажимаются и имеют хорошую тактильную отдачу.
Преимущества	Отдельный цифровой блок позволяет быстро вводить параметры Закрытая и моющаяся поверхность Высокая механическая и химическая стойкость по DIN 42 115
Материал	Передняя панель: Алюминий
Комплект поставки	USB-образный кабель подключения, длина 1,8 м Уплотнение Шаблон вырезов Крепежный материал для плоских деталей
Размер	Ширина: 482,6 мм Высота: 177 мм Глубина: 30 мм

ФУНКЦИИ

Number keys	2,6 Н
Number keys	0,3 мм
Интерфейсы	1 x USB
Number keys	105
Компоновка	немецкий
Resolution capacitive touchpad	40 пикселя/мм
Lifetime	3 млн. нажатий
Размер	Резьба: М5 Длина резьбы: 20 мм
Диапазон рабочих температур	-40 °C...90 °C
Степень защиты IP соглас. МЭК 60529	IP 65 (спереди, закрыта)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.44
Gross weight	1.82
Код ТНВЭД	84716060
EAN	4028177682115
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Одобрения

Объяснения Декларация о соответствии