Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SM 6450.010 ЖК-монитор

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SM 6450.010 - ЖК-монитор

Вариант монтажа для поверхностей и командных панелей.

Функции

Арт. №	SM 6450.010
Исполнение	без сенсорного экрана
Описание продукта	Вариант монтажа для поверхностей и командных панелей
Преимущества	Высококачественное промышленное исполнение
	Меньшие затраты на монтаж благодаря интегрированной
	передней раме
	Не требуется дополнительная вентиляция
	Небольшая монтажная глубина (45 мм)
Материал	Передняя рама: Алюминий
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Уплотнение
	Шестигранные гайки (для установки на поверхность)
	Кабель VGA
	Резьбовые болты М5, для монтажа сзади
	Вариант с сенсорным экраном дополнительно оснащен
	встроенным кабелем подключения и CD-ROM с драйверами
	С антибликовым защитным стеклом.
Размер	Ширина: 430 мм
	Высота: 343 мм
Интерфейсы	VGA (D-SUB HD 15-полюсный)
	DVI-D
Диапазон рабочих температур	0 °C50 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C85 °C
Яркость дисплея	400 cd/m ²
Контрастность	700 : 1
Диагональ	15"
Диагональ	13

© Rittal 2025

Функции

50 000 h
Кнопки управления сзади
80 °
1024 х 768 пикселов
при DC: 15 Вт
31,4 - 80 kHz
60 - 75 Гц
16,7
VGA
SVGA
XGA
1 шт.
6.4
6.52
85286200
4028177389991
EC001428
19200201

Одобрения

Объяснения Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3