

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.070

ЖК-монитор

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.070 - ЖК-монитор

Вариант монтажа для поверхностей и командных панелей.

Функции

Арт. №	SM 6450.070
Исполнение	Сенсорный, резистивный, USB
Описание продукта	Вариант монтажа для поверхностей и командных панелей
Преимущества	Высококачественное промышленное исполнение Меньшие затраты на монтаж благодаря интегрированной передней раме Не требуется дополнительная вентиляция Небольшая монтажная глубина (45 мм)
Материал	Передняя рама: Алюминий
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Уплотнение Шестигранные гайки (для установки на поверхность) Кабель VGA Резьбовые болты М5, для монтажа сзади Вариант с сенсорным экраном дополнительно оснащен встроенным кабелем подключения и CD-ROM с драйверами
Размер	Ширина: 430 мм Высота: 343 мм
Интерфейсы	VGA (D-SUB HD 15-полюсный) DVI-D
Диапазон рабочих температур	0 °С...50 °С
Диапазон температур хранения	-40 °С...85 °С
Яркость дисплея	400 cd/m ²
Контрастность	700 : 1
Диагональ	15"

Функции

Hours of operation	50 000 h
On Screen Display (OSD)	Кнопки управления сзади
Reading angle left/right	80 °
Разрешение дисплея	1024 x 768 пикселей
Указание к арт. №	C VGA + DVI
Номинальная мощность Pэл	при DC: 15 Вт
Гориз. синхр. (мин./макс.)	31,4 - 80 kHz
Гориз. синхр. (мин./макс.)	60 - 75 Гц
Кол-во цветов	16,2
Разрешение контроллера	VGA SVGA XGA
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2 kg
Gross weight	2,1 kg
Код ТНВЭД	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Описание продукта	SM ЖК-монитор, встраиваемый вариант для поверхностей и командных панелей, резистивный, USB, ШxВ: 430x343 мм, 15", VGA, DVI-D

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии